

Garant**GARANT Vap Tap gépi menetfúró, balmenet HSS-E 6H, gőzölt, M-LH: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132802 M3
GTIN	4069515001281
Árucikk kategória	13V

Leírás**Kivitel:**

GARANT Vap Tap univerzális menetfúró - a balmenet folyamatbiztosan használható az **anyagok széles körében**. Optimalizált **nyak- és horonyhossz** a **jobb forgácsolévezetés** érdekében **mély menetek** esetén. Nagy teljesítményű **HSS-E szerszámanyag** nagyobb vanádiumtartalommal a jobb **kopásállóság** érdekében. **Gőzölt felület**, elkerülhetőek az élrátét képződések.

Műszaki leírás

Magfurat Ø	2,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menet Ø	3 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	M-LH
Szár Ø D _s	3,5 mm
Forgácsolóhoronyok száma	3
Menetmélység	9 mm
Menetméret	M3
Szabvány	DIN 371

Teljes hossz L	56 mm
Szerszámanyag	HSS E
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Vap Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

