

Garant**GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E DIN 376, gőzölt, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132643 M3
GTIN	4069515001274
Árucikk kategória	13V

Leírás**Kivitel:**

GARANT Vap Tap univerzális menetfúró. Folyamatbiztosan használható az **anyagok széles körében**. Optimalizált **nyak- és horonyhossz** a **jobb forgácselvezetés** érdekében **mély menetek** esetén. Nagy teljesítményű **HSS-E szerszámanyag** nagyobb vanádiumtartalommal a jobb **kopásállóság érdekében. Gőzölt felület**, kisebb élrátét-képződés.

Szár **DIN 376 szerint (szár Ø csökkentve)**, ezáltal nagyobb mélységhez használható.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Menetméret	M3
Menetfajta	M
Menet Ø	3 mm
Menetmélység	9 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	0,5 mm
Teljes hossz L	56 mm
Magfurat Ø	2,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Forgácshornok száma	2

Szár Ø D _s	2,2 mm
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Sorozat	Vap Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		