

Garant**GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E C alak, gőzölt, M: M1,6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135805 M1,6
GTIN	4069515001311
Árucikk kategória	13V

Leírás**Kivitel:****C alak** (2 – 3 menet elővágás).**Form C** (2 – 3 menet elővágás).**Műszaki leírás**

Menetfajta	M
Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	0,35 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	2,1 mm
Vágóélek száma Z	2
Magfurat Ø	1,25 mm
Szár Ø D _s	2,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetméret	M1,6
Forgácshornyok száma	2
Teljes hossz L	40 mm
Menetmélység	4,8 mm
Menet Ø	1,6 mm

Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Vap Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		