

Garant**GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, MF: 3X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137110 3X0,35
GTIN	4069515001359
Árucikk kategória	13V

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztosan használható az **anyagok széles körében**. Optimalizált **nyak- és horonyhossz** a **jobb forgácselvezetés** érdekében **mély** menetek esetén. Nagy teljesítményű **HSS-E szerszámanyag** nagyobb vanádium tartalommal a jobb **kopásállóság érdekében**. **Gőzölt felület**, kisebb élrátét-képződés.

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,35 mm
Szabvány	DIN 374
Szerszámanyag	HSS E
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Vágóélek száma Z	3
Forgácshoronyok száma	3
Menetmélység	9 mm
Menetméret	M3,5×0,35
Menet Ø	3 mm
Menetfajta	MF
Szár Ø D _s	2,2 mm
Magfurat Ø	2,65 mm
Teljes hossz L	56 mm

Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Vap Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		