

Garant**GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M2,2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132642 M2,2
GTIN	4069515001649
Árucikk kategória	13V

Leírás**Kivitel:**

GARANT Vap Tap univerzális menetfúró. Folyamatbiztosan használható az **anyagok széles körében**. Optimalizált **nyak- és horonyhossz** a **jobb forgácselvezetés** érdekében **mély menetek** esetén. Nagy teljesítményű **HSS-E szerszámanyag** nagyobb vanádiumtartalommal a **jobb kopásállóság érdekében. Gőzölt felület**, kisebb élrátét-képződés.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	1,75 mm
Menetméret	M2,2
Teljes hossz L	45 mm
Menetemelkedés	0,45 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetfajta	M
Menetmélység	6,6 mm
Szabvány	DIN 371
Menet Ø	2,2 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szár Ø D _s	2,8 mm
Forgácshoronyok száma	2

Vágóélek száma Z	2
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Sorozat	Vap Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		