

Garant**GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E C alak, gőzölt, M: M2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135805 M2
GTIN	4069515002189
Árucikk kategória	13V

Leírás**Kivitel:****C alak** (2 – 3 menet elővágás).**Form C** (2 – 3 menet elővágás).**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	2,1 mm
Menetmélység	6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetemelkedés	0,4 mm
Teljes hossz L	45 mm
Szár Ø D _s	2,8 mm
Menet Ø	2 mm
Magfurat Ø	1,6 mm
Vágóélek száma Z	3

Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Vap Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		