

Garant**GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, G: G3/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137755 G3/4
GTIN	4069515002790
Árucikk kategória	13V

Leírás**Kivitel:**

GARANT Vap Tap univerzális menetfúró. Folyamatbiztosan használható az **anyagok széles körében**. Optimalizált **nyak- és horonyhossz** a **jobb forgácselvezetés** érdekében **mély** menetek esetén. Nagy teljesítményű **HSS-E szerszámanyag** nagyobb **vanádium tartalommal** a jobb **kopásállóság** érdekében. **Gőzölt felület**, elkerülhetőek az élrátét képződések.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	140 mm
Menetmélység	79,32 mm
Menet Ø	26,44 mm
Magfurat Ø	24,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetméret	G3/4
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,814 mm
Szár négyszög □	16 mm
Menet / coll	14

Adatlap

Szár Ø D _s	20 mm
Sorozat	Vap Tap
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételeesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

alkalmas