

**BMT furatkés tartó, BMT: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319887 40
GTIN	4069515004619
Árucikk kategória	32U

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett.

Belső és külső hűtéshez.

Előny:

- **Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.**
- **Biztosított gömbfűvókákkal 80 bar-ig.**

Felhasználás:

Belső és külső megmunkálás CNC esztergagépeken BMT szerszámrevolverekkel.

Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.

Alkalmazható:

CNC esztergagép BMT szerszámrevolverrel.

- **ACCUWAY: UT-200**
- **DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000**

Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (alsó revolver = BMT 40)

- **TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 horonycsapok); TS-3000 T20 (3 horonycsapok); TS-4000 T20 (3 horonycsapok); TS-5000 T20 (3 horonycsapok)**

Figyelem:

Különböző méretű további BMT tartók külön ajánlatkérésre kaphatóak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartó kompatibilitását az Ön gépével vásárlás előtt saját magának ellenőriznie kell. A megfelelő illeszkedésért nem vállalunk felelősséget.

Műszaki leírás

Z	65 mm
d _a	32 mm
L ₂	70 mm
L ₁	62 mm
h ₁	78 mm
L ₃	13 mm
x	100 mm
l ₁	125 mm
Termék fajtája	Késtartó