

**BMT furatkés tartó, BMT: 45-85****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319887 45-85
GTIN	4069515004657
Árucikk kategória	32U

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett.

Belső és külső hűtéshez.

Előny:

- **Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.**
- **Biztosított gömbfűvókákkal 80 bar-ig.**

Felhasználás:

Belső és külső megmunkálás CNC esztergagépeken BMT szerszámrevolverekkel.

Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.

Alkalmazható:

CNC esztergagép BMT szerszámrevolverrel.

- **DN SOLUTIONS (korábban DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Lynx 220 LMS/LY/LSY; Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45)**
- **Duplomatic: DM-TR-16-D12-290-BMT45/10**
- **EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)**

- **Haas:** ST-10/15Y (BMT45)
- **Hardinge:** H-51, TT-42,51 (BMT45-16T); T-42,51 (BMT45-12T); TA-42,51 (BMT45-16T)
- **Hyundai WIA:** SE2200M/MS/LSY (BMT45)
- **Smec:** PL1600 (M/MC)
- **Spinner:** Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT 45)
- **Takamaz:** XYT-51 (BMT45)
- **Takisawa:** TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)
- **Tornos:** SwissDECO 36 TB

Figyelem:

Különböző méretű további BMT tartók külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartó kompatibilitását az Ön gépével vásárlás előtt saját magának ellenőriznie kell. A megfelelő illeszkedésért nem vállalunk felelősséget.

Műszaki leírás

L ₃	40 mm
L ₁	58 mm
l ₁	110 mm
d _a	32 mm
L ₂	58 mm
Z	45 mm
h ₁	75 mm
x	85 mm
Termék fajtája	Késtartó