

**BMT furatkés tartó, BMT: 65-100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319887 65-100
GTIN	4069515004688
Árucikk kategória	32U

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett.

Belső és külső hűtéshez.

Előny:

- **Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.**
- **Biztosított gömbfűvókákkal 80 bar-ig.**

Felhasználás:

Belső és külső megmunkálás CNC esztergagépeken BMT szerszámrevolverekkel.

Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.

Alkalmazható:

CNC esztergagép BMT szerszámrevolverrel.

- **DN SOLUTIONS (korábban DOOSAN): PUMA GT3100; PUMA 3100; SMX 2600; SMX 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II**
- **EMCO: Hyperturn 100 Powermill; Maxxturn 110**

- **GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600; GMT-2000**
- **HURCO: TMX10; TMX8**
- **HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L300; LV450; HD2600; HD3100; SKT250; SKT300**
- **ROMI: GL 350**
- **SPINNER: TC800**
- **TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; NX-2500; LA-250**
- **Tongtai: TNL-120; TD-2000; TD-2500**
- **VICTOR: Vturn-A26; Vturn-S26; Vturn-A260**
- **WELE: HL-200**
- **YCM: BTX-250SY**

Figyelem:

Különböző méretű további BMT tartók külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartó kompatibilitását az Ön gépével vásárlás előtt saját magának ellenőriznie kell. A megfelelő illeszkedésért nem vállalunk felelősséget.

Műszaki leírás

x	100 mm
d _a	40 mm
L ₃	51 mm
L ₁	73 mm
Z	64 mm
l ₁	132 mm
h ₁	95 mm
L ₂	70 mm
Termék fajtája	Késtartó