

**BMT furatkés tartó, BMT: WT150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319887 WT150
GTIN	4069515004695
Árucikk kategória	32U

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett.

Belső és külső hűtéshez.

Előny:

- **Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.**
- **Biztosított gömbfűvókákkal 80 bar-ig.**

Felhasználás:

Belső és külső megmunkálás CNC esztergagépeken BMT szerszámrevolverekkel.

Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.

Alkalmazható:

CNC esztergagép BMT szerszámrevolverrel.

- **Nakamura-Tome: NA55A; WT-150, WT-150 II, WT-250 II; WT-150 II (Capto Turret); WT-250; WTS-150, WTW-150; TW-10, TW-20 (16 ST); SC-150; SC-200; SC-200 II (12 ST); SC-250; Super NTJ; Super NTJX; Super NTM³; AS-200 (12 ST); AS-200 (15 ST); JX-200, 250; NTY³-150(V), 250, WY-150(V), 250**

- **CMZ:** TTL / TX 52, 66; TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST); TA Z400, 640, 1100 (15 ST); TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST)
- **Muratec:** MT 1065EX (12x)
- **Eurotech:** TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST); TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST); TTL / TX 52, 66
- **Accuway:** UA-200 Y; UA-330 LY; UA-1500 T2Y2; UA-1500 T2Y

Figyelem:

Különböző méretű további BMT tartók külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartó kompatibilitását az Ön gépével vásárlás előtt saját magának ellenőriznie kell. A megfelelő illeszkedésért nem vállalunk felelősséget.

Műszaki leírás

l_1	100 mm
Z	40 mm
L_2	50 mm
L_1	60 mm
d_a	32 mm
x	75 mm
h_1	80 mm
L_3	40 mm
Termék fajtája	Késtartó