

**Garant****Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Csavar alátétlapkához	259025 10
Lapkaméret	15 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 2
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	35 mm
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2020K15
Alátétlapka	259031 28
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 28	259031 28
Csavar alátétlapkához Típus 10	259025 10
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Karom Típus 2	259035 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500