

**Garant****eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/15 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250604 20/15
GTIN	4045197650290
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Párbeszédablak szöveg:**

Az él optimális öblítése hűtőfolyadékkal.

A skálázáson belüli pozicionálás biztosítja a hűtőfolyadék pontos továbbítását.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PDJNR/L 2020H15

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 25 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 41 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Alátétlapka: 259031 13

**Műszaki leírás**

Könyökemelő csavar	259018 5
Kés ISO kódja	PDJNR/L 2020H15

Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Alátétlapka	259031 13
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Rugó	259046 1
Szárméret	20 mm
Könyökemelő	259015 5
Fejhossz L <sub>1</sub>	41 mm
Lapkaméret	15 mm
Teljes hossz L	100 mm
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 3 mm	674242 3
Könyökemelő csavar Típus 5	259018 5
Alátétlapka Típus 13	259031 13
Könyökemelő Típus 5	259015 5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Rugó Típus 1	259046 1