

Garant**eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/15 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250604 25/15
GTIN	4045197650306
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Párbeszédablak szöveg:

Az él optimális öblítése hűtőfolyadékkal.

A skálázáson belüli pozicionálás biztosítja a hűtőfolyadék pontos továbbítását.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PDJNR/L 2525X15

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 41 mm

Teljes hossz L: 112,5 mm

Alátétlapka: 259031 13

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	41 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm

Alátétlapka	259031 13
Rugó	259046 1
Lapkaméret	15 mm
Könyökemelő csavar	259018 5
Szárméret	25 mm
Könyökemelő	259015 5
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Kés ISO kódja	PDJNR/L 2525X15
Teljes hossz L	112,5 mm
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 5	259018 5
Alátétlapka Típus 13	259031 13
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 3 mm	674242 3
Rugó Típus 1	259046 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Könyökemelő Típus 5	259015 5