

**DNMG 150608, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250697 CA510
GTIN	4960664698462
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DNMG 150608 CA510 Minőség: CA510  
Forgácstörő: PQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 180 - 590 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PQ
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,13 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	180 - 590 m/min

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz