

Garant**Esztergalapka CNMM 160624, durva forgácsoláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250462 HB7130-2
GTIN	4069515023047
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CNMM 160624
Sarokrádiusz	2,4 mm
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	VR
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Típus	HB7130-2
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,2 - 0,9 mm/ford,
Fogásmélység a_p	2 - 10 mm

Adatlap

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz