

Garant**Esztergalapka CNMM 160624, durva forgácsoláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250462 HB7020-2
GTIN	4069515022965
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SR
Típus	HB7020-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Sarokrádiusz	2,4 mm
Váltólapka ISO kód	CNMM 160624
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Fogásmélység a_p	2 - 10 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,

Adatlap

Cserék / élek száma

4

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz