

Garant**Esztergalapka DNMG 150608, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250762 HB7010-2
GTIN	4069515017107
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 440 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	SM
Típus	HB7010-2
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Tűrés	M
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Adatlap

Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz