


**Garant****Esztergalapka WNMG 080412, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 252072 HB7010-2 |
| GTIN              | 4069515018944   |
| Árucikk kategória | 21G             |

**Műszaki leírás**

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,3 - 4 mm         |
| Szerszámanyag                              | HM                 |
| Típus                                      | HB7010-2           |
| Cserék / élek száma                        | 6                  |
| Fő felhasználás                            | P                  |
| Sarokrádiusz                               | 1,2 mm             |
| Előtolás $f$                               | 0,2 - 0,5 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel                      | folyamatos         |
| Tűrés                                      | M                  |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 140 - 440 m/min    |
| Váltólapka ISO kód                         | WNMG 080412        |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás   |

## Adatlap

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Forgácstörő    | SM                        |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |