

Garant**Esztergalapka DNMG 110408, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250754 HB7010-2
GTIN	4069515016988
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Forgácstörő	SM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	P
Típus	HB7010-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 440 m/min

Adatlap

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz