

Garant**Esztergalapka CNMG 160612, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250170 HB7010-2
GTIN	4069515016100
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Típus	HB7010-2
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 440 m/min
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,2 mm

Adatlap

Forgácstörő	SM
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz