

Garant**Esztergalapka VNMG 160408, simító megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251734 HB7020-2
GTIN	4069515018180
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	160 - 400 m/min
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Forgácstörő	SS
Cserék / élek száma	4

Adatlap

Típus	HB7020-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz