

**Garant****Esztergalapka VBMT 160404, simító megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 261152 HB7010-2 |
| GTIN              | 4069515021975   |
| Árucikk kategória | 21G             |

**Műszaki leírás**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Simítás              |
| Forgácstörő                                | SS                   |
| Szerszámanyag                              | HM                   |
| Előtolás f                                 | 0,07 - 0,25 mm/ford, |
| Cserék / élek száma                        | 2                    |
| Típus                                      | HB7010-2             |
| Forgácsolási feltétel                      | folyamatos           |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 150 - 500 m/min      |
| Sarokrádiusz                               | 0,4 mm               |
| Fő felhasználás                            | P                    |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,2 - 1,5 mm         |

## Adatlap

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Váltólapka ISO kód | VBMT 160404               |
| Termék fajtája     | Váltólapka esztergáláshoz |