

Garant**Esztergalapka DNMG 110404, simító megmunkáláshoz, Wiper****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250653 HB7020-2
GTIN	4069515016667
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 480 m/min
Típus	HB7020-2
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM

Adatlap

Forgácstörő	WSS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz