

Garant**Esztergalapka SC.T 120408, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260766 HB7010-2
GTIN	4069515021197
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Típus	HB7010-2
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz