

**Garant****Esztergalapka DNMG 110408, simító megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 250654 HB7010-2 |
| GTIN              | 4069515016681   |
| Árucikk kategória | 21G             |

**Műszaki leírás**

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 170 - 500 m/min    |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás   |
| Előtolás $f$                               | 0,1 - 0,4 mm/ford, |
| Sarokrádiusz                               | 0,8 mm             |
| Típus                                      | HB7010-2           |
| Szerszámanyag                              | HM                 |
| Váltólapka ISO kód                         | DNMG110408         |
| Cserék / élek száma                        | 4                  |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,3 - 2 mm         |
| Fő felhasználás                            | P                  |
| Forgácsolási feltétel                      | folyamatos         |

## Adatlap

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Forgácstörő    | SS                        |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |