

Garant**Esztergalapka VC.T 160404, simító megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261372 HB7020-2
GTIN	4069515022477
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 400 m/min

Adatlap

Típus	HB7020-2
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz