

Garant**Esztergalapka TCMT 16T308, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260988 HB7010-2
GTIN	4069515021739
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Típus	HB7010-2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Cserék / élek száma	3

Adatlap

Simító / nagyoló hozzárendelés

Nagyolás-simítás

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz