

Garant**CC.T 060204, Minőség: CU7010**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260052 CU7010
GTIN	4045197667267
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 060204 CU7010 Minőség: CU7010

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 210 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 210 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 140 m/min
Forgácstörő	SS
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	CU7010
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCMT 060204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz