

Garant**DNMG 150604, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250658 HB7020
GTIN	4045197699268
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150604 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SS

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz