

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 7
Rugó készlet	259044 2
Fejhossz L ₁	35 mm
Alátétlapka	259031 28
Lapkaméret	15 mm
Kés ISO kódja	PDJNR/L 2525M15
Szárméret	25 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Könyökemelő	259015 8
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem

Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
Könyökemelő Típus 8	259015 8
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Alátétlapka Típus 28	259031 28
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500