

**XDPT...ER-D41 marólapka, nagy előtolású maróhoz, KCMP30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221924 09
GTIN	
Árucikk kategória	28E

Leírás**Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	XDPT090408ER-D41
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka méret	09
Típus	ST1400
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	2,01 mm
Típus	KCMP30
Szerszámanyag	Keményfém
Előtolás f_z / fog	0,2 - 2,5 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	340 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	155 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		