

Garant**GARANT Diabolo VHM maró HRC 62 HPC, TiSiN, Ø DC: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203221 14
GTIN	4069515036641
Árucikk kategória	11Z

Leírás**Kivitel:****GARANT Diabolo:**

Speciális geometria, bevonat és keményfém kifejezetten keményanyag-megmunkáláshoz.

Speciálisan acélhoz 62 HRC-ig. Biztonságos folyamatok és hosszabb élettartam az optimalizált vágóél geometriának és a modern nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.

A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.

Felhasználás:**Palástmaráshoz simító műveletként.**

(Homlokmarás csak kis fogásmélységeknél).

Műszaki leírás

Teljes hossz L	83 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 60 HRC	0,05 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Tűrés névleges Ø	h7
Élhossz L_c	30 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Vágóél Ø D_c	14 mm
Szár Ø D_s	14 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Fogak száma Z	6

Spirálszög	50 fok
Sorozat	Diabolo
Bevonat	TiSiN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	H
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D szélezésnél
Belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
Acél < 50 HRC	feltételesen alkalmas	150 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	130 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	80 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	65 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/203221-14>