

**HOLEX®****SCMT 09T304 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260792 HBX020
GTIN	4045197670625
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

SCMT 09T304 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmElőtolás  $f$ : 0,08 - 0,36 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 300 m/min**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PM
Előtolás $f$	0,08 - 0,36 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	HBX020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Szerszámanyag	HM
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes