

Garant**Softcut[®] sarokmaró hengeres szárral, AO.. váltólapkákhoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215407 20/2L
GTIN	4069515038522
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. **Csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között**, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzális használat minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,5 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 8IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	29,1 mm
Interpolációs marás a_p	6 mm
Sorozat	Softcut [®]
Váltólapka csavar készlet	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
$\varnothing D_3$	17 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	37,3 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Kinyúlási hossz L_1	30 mm
Vágóélek száma Z	2

Hozzávaló váltólapka	AO.T1104
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	6,5 fok
Teljes hossz L_{ges}	160 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	2,6 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	18 mm
Száralak	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Interpolációs marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: 215407 20/2L