

Garant**AOMT110408 ER marólapkához, Softcut® maróhoz, HB8630****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215462 INOX
GTIN	4069515039291
Árucikk kategória	2A1

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f_z / fog	0,13 mm
Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	AOMT110408 ER
Típus	HB8630
Szerszámanyag	Keményfém
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

Adatlap

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		