

HOLEX®**SCMT 120408 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260796 HBX020
GTIN	4045197670663
Árucikk kategória	22D

Leírás

SCMT 120408 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 0,1 - 3,75 mmElőtolás f : 0,08 - 0,36 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min**Műszaki leírás**

Fogásmélység a_p	0,1 - 3,75 mm
Forgácstörő	PM
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,08 - 0,36 mm/ford,
Minőség	HBX020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Szerszámanyag	HM
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes