

Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260763 HB7020
GTIN	4045197699756
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB7020 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SM
Minőség	HB7020

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz