

**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260930 10/11
GTIN	
Árucikk kategória	25U

Leírás**Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Középtolódás L ₃	6,2 mm
Váltólapka csavar	269022 4
Kés ISO kódja	A10L STLCR/L11
Teljes hossz L	140 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	10 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 4

269022 4

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659906 500

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8