

Garant**TCMT 110204, Minőség: CU7010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110204 CU7010 Minőség: CU7010

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 210 m/minMellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 140 m/min**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 210 m/min
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Minőség	CU7010
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 140 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz