

Garant**TC.T 16T304, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Árucikk kategória	21G

Leírás

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	N
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	TCGT 16T304

Cserék / élek száma	3
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz