

**Garant****eco leszúró esztergakés, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:  
20/3mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273835 20/3   |
| GTIN              | 4045197517319 |
| Árucikk kategória | 21W           |

## Leírás

### Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.  $10 \times w$

### Figyelem:

Maximális  $\varnothing$  = korlátozott munkadarab  $\varnothing$  a kivitel következtében.

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.

Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

## Műszaki leírás

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Csavar                      | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Beszúrási szélesség w       | 3 mm                  |
| Működő szélesség $L_4$      | 21,5 mm               |
| Beszúrási mélység $t_{max}$ | 30 mm                 |
| Fejhossz $L_1$              | 49 mm                 |
| Teljes hossz L              | 108 mm                |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Sorozat                     | Eco         |
| maximális Ø                 | 60 mm       |
| Szárszélesség b             | 20 mm       |
| Felhasználás módja          | jobbos      |
| belső hűtés                 | igen        |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem         |
| Termék fajtája              | Esztergakés |

---

## Tartozék

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Rögzítőcsavar Típus 6 | 279815 6 |
|-----------------------|----------|