

**Garant****eco leszúró esztergakés, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 16/3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273836 16/3
GTIN	4045197517333
Árucikk kategória	21W

## Leírás

### Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.  $8 \times w$

### Figyelem:

Maximális  $\varnothing$  = korlátozott munkadarab  $\varnothing$  a kivitel következtében.

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.

Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

## Műszaki leírás

Beszúrási mélység $t_{\max}$	25 mm
Fejhossz $L_1$	43 mm
Csavar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Beszúrási szélesség w	3 mm
Működő szélesség $L_4$	16 mm
Teljes hossz L	90 mm
Sorozat	Eco

maximális Ø	50 mm
Szárszélesség b	16 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetősége	nem
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 5	279815 5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600