

**VBMT 110308, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261176 CA510
GTIN	4960664699803
Árucikk kategória	25E

Leírás

VBMT 110308 CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: HQ

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 450 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	HQ
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 450 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 110308
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz