

**Garant**

**Menetesztergáló betét, teljes profil 60°belső balos, L1 = 16 mm, Ø Dmin /  
Emelkedés: 4,8/1 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	270410 4,8/1
GTIN	4045197467560
Árucikk kategória	21I

**Leírás****Felhasználás:**

270200 – 270204 sz. lapkatartó betéthez.

Menetfajta: MF

Menetfajta: MF

Tűrési osztály: DIN 13 6H

Szár Ø d: 4 mm

Hegy-közép távolság L<sub>3</sub>: 1,9 mm

Menetcsúcs-homlok távolság Y: 0,7 mm

Legkisebb fogásvétel h<sub>min</sub>: 0,58 mm

**Műszaki leírás**

Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	4,8 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6H
Legkisebb fogásvétel h <sub>min</sub>	0,58 mm
Menetcsúcs-homlok távolság Y	0,7 mm
Szár Ø d	4 mm
Hegy-közép távolság L <sub>3</sub>	1,9 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	16 mm
Terméknév attribútum	L <sub>1</sub> = 16 mm
Profilszög	60 fok
Menetfajta	M

Menetfajta	M-LH
Menetfajta	MF-LH
Menetfajta	MF
Termék fajtája	Menetesztergáló betét

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
CuZn	alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		