

Garant**Menetesztergáló betét, teljes profil 60°belső balos, L1 = 16 mm, Ø Dmin /
Emelkedés: 5,8/1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270410 5,8/1
GTIN	4045197467591
Árucikk kategória	21I

Leírás**Felhasználás:**

270200 – 270204 sz. lapkatartó betéthez.

Menetfajta: MF

Menetfajta: MF

Tűrési osztály: DIN 13 6H

Szár Ø d: 5 mm

Hegy-közép távolság L₃: 2,4 mm

Menetcsúcs-homlok távolság Y: 0,7 mm

Legkisebb fogásvétel h_{min}: 0,58 mm**Műszaki leírás**

Menetcsúcs-homlok távolság Y	0,7 mm
Szár Ø d	5 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6H
Legkisebb fogásvétel h _{min}	0,58 mm
Legkisebb Ø D _{min}	5,8 mm
Hegy-közép távolság L ₃	2,4 mm
Kinyúlási hossz L ₁	16 mm
Terméknév attribútum	L ₁ = 16 mm
Profilszög	60 fok
Menetfajta	M

Menetfajta	M-LH
Menetfajta	MF-LH
Menetfajta	MF
Termék fajtája	Menetesztergáló betét

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
CuZn	alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		