

**Garant****eco leszúró esztergakés, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:  
16/4mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273860 16/4
GTIN	4045197581969
Árucikk kategória	21W

## Leírás

### Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

### Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

## Műszaki leírás

Működő szélesség $L_4$	16 mm
Fejhossz $L_1$	45,5 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Beszúrási mélység $t_{max}$	28 mm
Csavar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Teljes hossz L	92,5 mm
Sorozat	Eco

Szárszélesség b	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rögzítőcsavar Típus 5	279815 5
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600