

Garant**eco leszúró esztergakés, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 25/4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273861 25/4 |
| GTIN | 4045197582072 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélesséig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszúró esztergalapokat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Beszúrási szélesség w | 4 mm |
| Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Működő szélesség L_4 | 26,5 mm |
| Fejhossz L_1 | 48 mm |
| Beszúrási mélység t_{max} | 28 mm |
| Teljes hossz L | 119,5 mm |
| Sorozat | Eco |
| Szárszélesség b | 25 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | igen |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30 | 674248 TX30 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| Rögzítőcsavar Típus 6 | 279815 6 |
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm | 659874 50 |
| Rögzítőcsavar Típus 7 | 279815 7 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |