

Garant**GARANT Vap Tap HSS-E gépi menetfúró, kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1326 M6
GTIN	4069515046428
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

GARANT Vap Tap univerzális menetfúró. Folyamatbiztosan használható az **anyagok széles körében**. Optimalizált **nyak- és horonyhossz** a **jobb forgácselvezetés** érdekében **mély menetek** esetén. Nagy teljesítményű **HSS-E szerszámanyag** nagyobb vanádiumtartalommal a jobb **kopásállóság** érdekében. **Gőzölt felület**, kisebb élrátét-képződés.

Mint a: 132642.

Figyelem:

≤ M16-ig a tartalom 5 db/készlet.

≥ M18-tól a tartalom 3 db db/készlet.

Műszaki leírás

Menet Ø	6 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1 mm
Menetméret	M6

Szabvány	DIN 371
Menetmélység	18 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tartalom	5
Forgácshoronyok száma	3
Menetfajta	M
Magfurat Ø	5 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Túrési osztály	ISO 2 6H
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Sorozat	Vap Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P

Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG1326 M6