

Garant**VCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7035-2, Méret: 110302****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2869 110302
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Darabszám	50
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Tűrés	M
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	VCMT 110302
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Tartalom	261364 HB7035-2
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2869 110302